



Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 500cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659957 500
GTIN	7610733291717
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd). Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrläget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smutsskyddad mikrometerskala. För **fastsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

momentintervall	1 - 5 Nm
skalgradering 1 delstreck =	10 cNm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Anslutningsform	utbytbar klinga
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	Vridmoment

visning	analog
maximalt vridmoment	500 cNm
momentintervall	100 - 500 cNm
Utlösningens värdejusterbarhet	ställbar
Loggbara data	nej
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Mätteknik	mekanisk
Kalibrering	O1
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Feedback	utlösande
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Dragriktning	Högerdragning
mät noggrannhet vridmoment	±6 %
totallängd L	124 mm
passande utbytesklingor	6 mm
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
---	----------------