



Momentskruvdragare utan skala, hållare för utbytbara klingor, maximalt vridmoment: 500cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659958 500
GTIN	7610733291748
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Krafthandtag med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

Önskat moment kan ställas in steglöst med hjälp av en vridmomentprovare (nr 654300 – 654460) och en sexkantskruvdragare med nyckelvidd 5 (ingår inte i leveransen). För **factsättning av 6 mm utbytesklingor** (nr 659920 – 659928).

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

momentintervall	100 - 500 cNm
Dragriktning	Högerdragning
omkopplingsbar avläsning	cNm
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Mätteknik	mekanisk
mätmetod	vridmoment

Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback	utlösande
momentintervall	1 - 5 Nm
Anslutningsform	utbytbar klinga
maximalt vridmoment	500 cNm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
totallängd L	124 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
inställt vridmoment	3 Nm
inställt vridmoment	300 cNm
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
passande utbytesklingor	6 mm
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	mekanisk kortvägsutlösning
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Fast inställt vridmoment	nej
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentmejsel utan skala
maximalt vridmoment 0,04-20 Nm

020170 0,04-20