



## Momentskruvdragare med skala, D 6,3-bitsfäste, maximalt vridmoment: 500cNm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 659956 500    |
| GTIN         | 7610733291694 |
| Artikelklass | 63D           |

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med hudvänlig elastomermantel möjliggör en problemfri överföring av erforderligt vridmoment, även med **våta eller oljiga händer**. När det inställda vridmomentet uppnås löser skruvdragaren ut hör- och kännbart och är omedelbart åter klar att användas. Lossningsmomentet är större än åtdragningsmomentet (överlastskydd).

**Bitshållare med magnet** för infästning av C 6,3-bits.

Önskat moment ställs in med ett inställningshjul vid handtagets ände. Spärrlåget förhindrar oavsiktlig ändring av inställningen. Lättavläst smuttskyddad mikrometerskala.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| momentintervall    | 1 - 5 Nm                             |
| vikt               | 119 g                                |
| Mätteknik          | mekanisk                             |
| Bitshållare        | D 6,3                                |
| Loggbara data      | nej                                  |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kalibrering                    | O1                         |
| momentintervall                | 100 - 500 cNm              |
| Utlösningvärdets justerbarhet  | ställbar                   |
| Utlösningssignal               | akustiskt                  |
| Utlösningssignal               | haptisk                    |
| Utlösningssprincip             | mekanisk kortvägsutlösning |
| Inställning av utlösningvärdet | med inställningsskala      |
| Dragriktning                   | Högerdragning              |
| Anslutningsform                | Bitshållare 1/4 tum        |
| Feedback                       | utlösande                  |
| visning                        | analog                     |
| skalgradering 1 delstreck =    | 10 cNm                     |
| mät noggrannhet vridmoment     | ±6 %                       |
| mätmetod                       | Vridmoment                 |
| totallängd L                   | 144 mm                     |
| maximalt vridmoment            | 500 cNm                    |
| Norm                           | DIN EN ISO 6789            |
| Fast inställt vridmoment       | nej                        |
| Produktslag                    | Momentskruvdragare         |

## Tjänster

|   |                |
|---|----------------|
| Kalibrering Momentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm | 020200 0,04-20 |
|---|----------------|