

**BDMT 170408 ER-N3, PR1225, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	227670 ST1400
GTIN	4960664609543
Artikelklass	25A

Beskrivning**OBS!:**

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Matning f_z per tand	0,09 – 0,16 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 170408 ER-N3
Sort	PR1225
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		