

Garant**Hylsnyckelsats med 2K-Haptoprene-handtag, Antal nycklar: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	622156 8
GTIN	4067263046615
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagtålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förokromad yta, svarta spetsar. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Innehåll:

vardera 1 hylsnyckel nr 622152: Storlek 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	8
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Formhandtag	ergonomisk, rak
Material handtag	2K-Haptoprene
Material klinga	Kromvanadinstål
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej

Produktslag

Hylsnycklar

Tillbehör

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 5 mm

622152 5

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 5,5 mm

622152 5,5

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 6 mm

622152 6

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 7 mm

622152 7

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 8 mm

622152 8

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 9 mm

622152 9

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 10 mm

622152 10

Hylsnyckel med 2K-Haptoprene-handtag nyckelvidd 13 mm

622152 13