



Förinställningsapparat UNO, Typ: UAFCAM



Beställningsdata

Ordernummer	355020 UAFCAM
GTIN	4034221181398
Artikelklass	34H

Beskrivning

Utförande:

- Peksärm 15,6 tum med intuitiv och enkel Microvision-yta.
- Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.
- Enkel förvaring för 3 adaptrar med SK50-insatser.
- Snabb justering av båda axlar med hjälp av Release-by-Touch-funktion (X/Z).
- Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.
- Spindel med 4×90° och spindelbroms.
- Kamera med 22 gångers förstoring.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

leveransinnehåll:

Termisk etikettskrivare med etiketter, enkelt systemunderskåp, mätprogram på alla viktiga främmande språk, **idrifttagning och utbildning ingår (halv dag)**.

Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

Teknisk beskrivning

bredd bas	1294 mm
Djup	590 mm
vikt	300 kg
mätområde Z	400 mm
Kamera 2 i linshållaren	ja
Haktolk X	100 mm
spindelbelastning	30 kg
total bredd	2264 mm
mätområde X	400 mm
datautgång	Hoffmann Group Connected
totalhöjd	1735 mm
grunddimension	SK50 ultraprecisionsspindel
Serie	Hoffmann Group Connected
Snabbinställning	pneumatisk
Displaystorlek	24 tum
Produktslag	Inställningsenhet