

**Garant****GARANT Softcut® HSI liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z:  
160/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214857 160/14
GTIN	4045197553508
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet. För fästen enligt DIN 2079 med 4 extra fästhål och utan invändig kylning.

**Användningsdata:**

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid  $a_e > 0,5 \times D$  minskas  $a_{p \text{ till max}}$  6 mm.

**För exakt 90° hörn, välj  $a_p = 8$  mm.**

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

**Teknisk beskrivning**

maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$	10 mm
FästhålsØ	40 mm

Passande vändskär	SO.. 1205..
totallängd $L_{tot}$	63 mm
Skruvsats förvändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Skär- $\varnothing D_c$	160 mm
Antal skär Z	14
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Vändskärsskruvsats 10 delar	219833
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP