

HEDI

Kabelvinda av stålplåt för F, B, PL och CZ, Typ: 40N



Beställningsdata

Ordernummer	081107 40N
GTIN	4003644013487
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

Hedi® kabelvindor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för vindorna ger en optimerad kabelstyrning. Den integrerade rotationsstoppkontakten förhindrar oavsiktlig rotation av vindan. Alla kabelvindor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**. Med självstängande lock. För **permanent** utomhusanvändning. Uppfyller DGUV I 203-005 (tidigare BGI 600).

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

IP-skyddsklass: IP 44

slagtålig och stänkskyddad: Kategori 1 (K1) enligt BGI

märkeffekt utrullad: 3500 (16 A) W

Kabelklass: H07RN-F

kabelkonstruktion: 3G1,5

material kabel: Neopren

kabellängd: 40 m

Antal uttag: 3

Teknisk beskrivning

nätspänning	250 V
märkeffekt utrullad	3500 (16 A) W
kabellängd	40 m
Kabelklass	H07RN-F
kabelkonstruktion	3G1,5
material kabel	Neopren
IP-skyddsklass	IP 44
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 1 (K1) enligt BGI
Material hus	stålplåt
Antal uttag	3
Energiförsörjning	Nätdriven
Diagnosystem finns	ja
Produktslag	Kabeltrumma