

KERN**Plattformsvåg, typ DS med hög upplösning, maximal kapacitet: 65kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479611 65
GTIN	4045761356993
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust plattformsvåg, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Displayenhet med sifferhöjd 21 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Robust plattform med arbetsskyddskåpa för displayenheten.**
- **Enkel självförklarande operatörsstyrning via ja-/nej-dialog på displayen.**
- **Nät- och batteridrift möjlig (batteri på förfrågan).**
- **Vägningsenheter (t.ex. skruvvikt) kan programmeras fritt.**
- **Med automatisk referensoptimering som ger noggrann räkning.**
- **Justeringsprogram CAL:För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**
- **Styckantal: Referensantal kan väljas, 1, 5, 10, 20 stycken.**
- **Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Numeriskt taraavdrag när behållarvikten är känd. Användbart vid nivåkontroller.**
- **Procentbestämning:Visning av avvikelse från referensvikten i procent istället för i gram.**
- **KERN Universal Port (KUP): Tillåter anslutning av externa KUP-gränssnittsadapter (ingår inte i leveransomfattningen), till exempel RS-232, USB för utbyte av data- och kontrollkommandon, utan installationsarbete.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Intern och extern ackumulator, testvikt, vägghållare, skrivare, stativ och gränssnittsadapter som t.ex. RS-232, USB på förfrågan.

Teknisk beskrivning

insvängningstid	3 s
nettovikt	19 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
tillverkarens beteckning	DS
vågplattans mått	500×400 mm
avläsning	0,5 g
reproducerbarhet	0,5 g
minimal styckevikt	5 g
Kalibrering	Pris på förfrågan
maximal kapacitet	0 - 65 kg
Sifferhöjd displayenhet	18 mm
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg	027700 100
DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180