

KERN**Precisionsvåg, typ PCB, maximal kapacitet: 10000g**

Beställningsdata

Ordernummer	479511 10000
GTIN	4045761243156
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Styckräkning: Referensantal kan väljas som 5, 10, 25 eller 50 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).**

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS 232 eller USB, på förfrågan.

Teknisk beskrivning

minimal styckevikt	2 g
linearitet	±0,3 g
insvängningstid	3 s

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
höjd	79 mm
maximal kapacitet	10000 g
Antal ingående batterier	1
Bredd	163 mm
vågplattans mått	150×170 mm
nettovikt	1,4 kg
reproducerbarhet	0,1 g
Djup	245 mm
avläsning	0,1 g
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Kalibrering	K2
Produktslag	Precisionsvåg

Tjänster

DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50