

KERN**Precisionsvåg, typ PCB, maximal kapacitet: 3600g**

Beställningsdata

Ordernummer	479511 3600
GTIN	4045761243194
Artikelklass	47D

Beskrivning

Utförande:

- **Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Styckräkning: Referensantal kan väljas som 5, 10, 25 eller 50 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Receipt: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).**

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS 232 eller USB, på förfrågan.

Teknisk beskrivning

nettovikt	1,4 kg
minimal styckevikt	0,2 g
maximal kapacitet	3600 g

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 6LR61
insvängningstid	3 s
Bredd	163 mm
Djup	245 mm
reproducerbarhet	0,01 g
avläsning	0,01 g
linearitet	±0,05 g
vågplattans mått	130×130 mm
höjd	79 mm
Kalibrering	K2
Produktslag	Precisionsvåg

Tjänster

DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50	027710 50
KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg	027700 50