

**KERN****Precisionsvåg, typ PCB, maximal kapacitet: 360g**

## Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 479511 360    |
| GTIN         | 4045761243187 |
| Artikelklass | 47D           |

## Beskrivning

### Utförande:

- **Nät- och batteridrift möjlig. Automatisk avstängning efter 3 minuter.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannheten (den externa justeringsvikt som då behövs på förfrågan).**
- **Styckräkning: Referensantal kan väljas som 5, 10, 25 eller 50 st. Displayen kan kopplas om mellan antal och vikt.**
- **Recept: Separat minne för tarakärlets och receptingrediensernas vikt (netto-totalt).**

Med KERN Universal Port (KUP): kan du ansluta en extern KUP gränssnittsadapter, t.ex. RS-232 eller USB, för utbyte av data och styrkommandon, utan installationsarbete.

### leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter 230 V/50 Hz, arbetarskyddshuv.

### Specialtillbehör:

Batteri nr 081551 storlek 6LR61; internt batteri på förfrågan. Datakabel, skrivare, gränssnittsadapter, t.ex. RS 232 eller USB, på förfrågan.

## Teknisk beskrivning

|  |               |
|--|---------------|
| Energiförsörjning                            | Batteridrivna |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 6LR61  |
| avläsning                                    | 0,001 g       |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Antal ingående batterier | 1             |
| minimal styckevikt       | 0,02 g        |
| vågplattans mått         | Ø 82 mm       |
| linearitet               | ±0,005 g      |
| maximal kapacitet        | 360 g         |
| höjd                     | 79 mm         |
| nettovikt                | 0,84 kg       |
| reproducerbarhet         | 0,001 g       |
| Bredd                    | 163 mm        |
| Djup                     | 245 mm        |
| insvängningstid          | 3 s           |
| Kalibrering              | K2            |
| Produktslag              | Precisionsvåg |

## Tjänster

|   |           |
|---|-----------|
| DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 50 | 027710 50 |
| KalibreringVåg maximal kapacitet 50 kg    | 027700 50 |