



Sladdlös inspektionskamera, tillverkarens beteckning: M12-360IC



Beställningsdata

Ordernummer	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt sladdlös inspektionskamera för visuell kontroll på svåråtkomliga ställen.

- **Stor 4,3 tum LCD-bildskärm för skarpa och klara bilder.**
- **Bildskärmen kan vridas 270°.**
- **5 ljusstyrkesteg sörjer för optimal belysning.**
- **3-stegs digital zoom för snabb fokusering på specifika punkter.**

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st 12 V / 2,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, kamerakabel, krok, magnet, spegel, transportväska.

Teknisk beskrivning

längd kamerakabel	1200 mm
kamerahuvudets Ø	10 mm
IP-skyddsklass	IP 67

batterikapacitet	2 Ah
vikt	0,9 kg
displayupplösning	480×272 px
tillverkarens beteckning	M12 360IC
Displaystorlek	4,3 tum
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Transportväska
Produktslag	Endoskop