

**Garant****GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute, Skaft-Ø DS / spänn-Ø D1: 40/25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 319431 40/25  |
| GTIN         | 4067263211631 |
| Artikelklass | 31V           |

**Beskrivning****Utförande:**

Lämplig för alla slag av borrarstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrarstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrarstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

**Fördel:**

Genom den slitsade versionen omsluts borrarstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrarstången via kula eller skruv möjligt.

**Användningsdata:**

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

**Teknisk beskrivning**

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub>    | 25 mm                           |
| Ø D                          | 44 mm                           |
| totallängd L                 | 70 mm                           |
| l <sub>2</sub>               | 5 mm                            |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 40 mm                           |
| Produktslag                  | Reducerhylsa med utdragssäkring |
| Svängning                    | dämpad                          |

