

Garant**GARANT Master Mute reducerhylsa Master Mute, Skaft-Ø DS / spänn-Ø D1:
40/20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319431 40/20 |
| GTIN | 4067263211624 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

Lämplig för alla slag av borrarstånghållare. Optimal i kombinerad användning med vibrationsdämpade borrarstänger, t.ex. GARANT Master Mute, fördelaktig också när andra borrarstänger (t.ex. av hårdmetall) används.

Fördel:

Genom den slitsade versionen omsluts borrarstången till 100 % av reducerhylsan, dvs. vibrationerna reduceras. Enkel och snabb justering av borrarstången via kula eller skruv möjligt.

Användningsdata:

För Ø-reducering för verktyg med cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Ø D | 44 mm |
| totallängd L | 70 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 20 mm |
| Skaftdiameter D _s | 40 mm |
| l ₂ | 5 mm |
| Produktslag | Reducerhylsa med utdragssäkring |
| Svängning | dämpad |

