



Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, Ø 12 mm, Spänn-Ø D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	302145 6
GTIN	4060576155258
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Schunk GZB-S reducerhylsa.

Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 20 mm.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D	12 mm
totallängd L	52,5 mm
Produktnamnsattribut	Ø 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

