



Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, Ø 32 mm, Spänn-Ø D1: 12mm



Beställningsdata

Ordernummer	302177 12
GTIN	4060576155067
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Med kylkanalsöppningar.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 32 mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L	62,5 mm
Ø D	32 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 µm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

