



## Reducerhylsa GZB-S med tätning med kylning, Ø 32 mm, Spänn-Ø D1: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302177 20
GTIN	4060576155029
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Med kylkanalsöppningar.

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reducering av spänn diametern.
- Stort vridmoment garanterar en högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times D$ ).
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 2 \mu\text{m}$  (ör reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanligen förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

#### Passar till:

Hydro Dehn-spännchuck med spänn diameter 32 mm.

### Teknisk beskrivning

Ø D	32 mm
totallängd L	62,5 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 µm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

