



Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad, Ø 32 mm, Spänn-Ø D1: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	302187 8
GTIN	4060576159737
Artikelklass	33T

Beskrivning

Utförande:

Tätad (gummipluggar).

Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reduktion av spänn diametern.
- Stort vridmoment som garanterar högre spån avskiljningsvolym än vid direkt fastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 5 \mu\text{m}$ (systemnoggrannhet vid $3 \times D$).
- Rundgångsnoggrannhet $\pm 2 \mu\text{m}$ (för reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanliga förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	32 mm
Produktnamnsattribut	Ø 32 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 μm
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

