



## Reducerhylsa GZB-S med tätning tätad, Ø 12 mm, Spänn-Ø D1: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	302147 6
GTIN	4060576159911
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Utförande:

Tätad (gummipluggar).

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning, fräsning och skärpning av verktyg.
- Högsta möjliga flexibilitet genom reduktion av spänn diametern.
- Stort vridmoment som garanterar högre spån avskiljningsvolym än vid direktfastspänning.
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 5 \mu\text{m}$  (systemnoggrannhet vid  $3 \times D$ ).
- Rundgångsnoggrannhet  $\pm 2 \mu\text{m}$  (för reducerhylsa).
- Kan användas i alla vanliga förekommande Hydro Dehn-spännchuckar.

#### Specialtillbehör:

Cylindrisk rengörare nr 343720.

### Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	12 mm
Produktnamnsattribut	Ø 12 mm
Rundgångsnoggrannhet system	5 $\mu\text{m}$
Produktslag	Reducerhylsa med utdragssäkring

