

**Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 12,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434263 12,5
GTIN	7630041152463
Artikelklass	45A

**Beskrivning****Utförande:**

Digitalt mätur med stor LCD-display. Med den 270° vridbara urtavlan kan du rikta upp mätvärdesdisplayen optimalt för olika tillämpningar.

**Funktion:**

Nollställning/förinställning, utskrift av mätvärden, omkopplingsbar räkneriktning. Knappsatsen kan blockeras, standby-läge.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Reserv- och specialgivare nr 424900; 434910; 434915. Datakabel nr 498928.

**Teknisk beskrivning**

Husets tjocklek	33 mm
Kalibrering	C1
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm

Höljes-Ø	59,8 mm
mätområde	0 - 12,5 mm
Serie	DIALTRONIC
mätkraft	0,65 – 0,90 N
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen
inspänningskraft-Ø h6	8 mm
Batterityp	Knappcell
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	DIN 878
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

## Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023000 12,5
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 12,5 mm	023010 12,5

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------