

**Digitalt mätur Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	434291 25
GTIN	7630041152517
Artikelklass	45A

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Displayen och knappsetsen kan vridas 270°.

Funktion:

Nollställning/förinställning, utskrift av mätvärden, omkopplingsbar räkneriktning. Knappsetsen kan blockeras, standby-läge. Bestämning av undre och övre toleranser, dynamisk mätning Min / Max / Max-Min, val av Ref 1 eller Ref 2 (förinställd och lagrad tolerans), multiplikationsfaktor, tangentbordspärr, datautskrift, val av upplösning (0,01 eller 0,001 mm). IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498928, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Knappcell
------------	-----------

IP-skyddsklass	IP 54
mätområde	0 - 25 mm
Höljes-Ø	59,8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
Kalibrering	C1
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
Serie	DIALTRONIC
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Husets tjocklek	33 mm
mätkraft	0,65 – 1,15 N
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	10 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	Mätur

Tjänster

KalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 30 mm	023000 30
DAkS-kalibreringKalibrering mätur analogt 0,01 och digitalt 0,01 / 0,001 maximalt mätområde 100 mm	023010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032