



Påstickbar spärrnyckel, omställbar, fyrkantsfäste: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Omkopplingsbar påsticksspärr med 48 tänder och 7,5° indragningsvinkel.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Passar till:

Momentnyckel: Nr 657320 storlek 2 och 5

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
Antal tänder	48

höjd h	8 mm
stickmått S	25 mm
insticksskaft	Ø 6 mm
Serie	QH
bredd B	15 mm
Omställbar spärrnyckel	ja
Spärrnyckel med utstötare	nej
Produktslag	Spärrnyckel