



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 5Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657320 5
GTIN	4580135821658
Artikelklass	66F

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med lettrat metallhandtag. Verktygssnabbytesystem med tapp (Ø 6 mm).

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Passande inställningsverktyg nr 657325.

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789. Passande påstickverktyg nr 657322 och nr 657323.

Teknisk beskrivning

Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	Vridmoment
totallängd L	133 mm
Loggbara data	nej
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	114 mm
Serie	CSP
momentintervall	1 - 5 Nm
hållare för insticksverktyg	Ø 6 mm
vikt	60 g
momentintervall	8,8 - 44,2 lbftum
maximalt vridmoment	5 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Anslutningsform	för påsticksverktyg (tappskaft)
Dragriktning	Högerdragning
Feedback	utlösande
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	89 mm
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningssignal	akustiskt
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Släpvisare	nej

Produktslag	Momentnyckel
Tjänster	
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000