

Garant**GARANT Softcut® HSI, weldon-skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

Användningsdata:

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

OBS!:

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 6$ mm.

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Utkragningslängd L_1	35 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
total längd L_{tot}	85 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Passande vändskär	SO.. 0836..
maximalt sågdjup $a_{p max}$	6 mm

Antal skär Z	2
Serie	Softcut®
Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219863