


Garant**Hydro-Dehn spannchuck BASIC Kort, smal, HSK-F 63, Spänn-Ø D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307516 20
GTIN	4067263239758
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spänhål.

Användningsdata:

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- För borrar, brotschning och fräsning.

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

OBS!:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

Teknisk beskrivning

L ₂	48 mm
L ₃	51 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
gängaM	M16×1
Ø D ₂	42 mm
justersträcka V	10 mm

passande reducerhylsa	302155; 302160; 302165; 302150
utkragningslängd A-mått	90 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	HSK-F 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	F
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck

Tillbehör

Cylindrisk rengörarePlast tapp-Ø 20 mm	343720 20
--	-----------