


**Garant****Hydro-Dehn spännchuck BASIC Kort, smal, HSK-F 63, Spänn-Ø D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307516 12
GTIN	4067263239741
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Med RFID/balluff-spånhål.

**Användningsdata:**

- Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
- För borrar, brotschning och fräsning.

**Specialtillbehör:**

Reduceringshylsor nr 302135 – 302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

**OBS!:**

A-mått = 200 mm levereras på begäran!

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
passande reducerhylsa	302135; 302140; 302145; 302147
L <sub>2</sub>	40 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Ø D <sub>2</sub>	32 mm
L <sub>3</sub>	46 mm

utkragningslängd A-mått	85 mm
gängaM	M10×1
justersträcka V	10 mm
fäste	HSK-F 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893
Form	F
Invändig	ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck