

Garant**GARANT Softcut® HSI liten delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214857 63/6
GTIN	4045197553461
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

Användningsdata:

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Vid $a_e > 0,5 \times D$ minskas $a_{p \text{ till max}}$ 6 mm.

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 8$ mm.

För att alla **4 skäreppor** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \text{ max}}$	10 mm
FästhålsØ	22 mm

totallängd L_{tot}	40 mm
Skär- $\varnothing D_c$	63 mm
Passande vändskär	SO.. 1205..
Antal skär Z	6
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219833