



Sladdlös kärnbormaskin, Typ: 71700361



Beställningsdata

Ordernummer	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Liten 1-växlad kraftfull sladdlös magnetisk kärnbormaskin med borstlös EC-motor. Högsta funktionalitet för mobilt arbete på plats.

- **För maximal prestanda rekommenderas ett 18 V AMPShare ProCore-ackumulator.**
- **Höger-/vänstergång.**
- **Extra smal permanentmagnet med förmagnetisering.**
- **Flexibilitet vid alla mobila borrarbeten, t.ex. kärn-, spiral- och gängning, försänkning och brotschning.**
- **Enkelt och förväxlingsfritt manöverkoncept i användarens siktfält.**

leveransinnehåll:

AKBU 35 PMQ Select **exkl. batteri, inkl.** kylvätskepump, spännband, spånkrok, centreringsstift, beröringsskydd, utdrivningskil, transportlåda.

OBS!:

Lämpliga ackumulatörer finns under nr 073856 – 073858 eller Startpaket under nr 073863 – 073867.

Teknisk beskrivning

bredd magnetfot	70 mm
maximalt varvtal:	130 - 520 min ⁻¹
vikt	12,2 kg
maximal brotsch-Ø	18 mm
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
arbetslag	135 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	18 mm
form verktygshållare	QuickIN / MK2
längd magnetfot	195 mm
Borrdjup	Kärnborr av stål högst 50 mm
Batterispänning	18 V
tillverkarens beteckning	AKBU 35 PMQ AS
Energiförsörjning	Nätdriven
höjd	450 mm
maximal sänk-Ø	30 mm
Antal ingående batterier	0
maximal gängtapps-Ø i stål	M14
förpackning	Transportväska
Tillverkar-ID	71700361
Produktslag	Borrmaskin