



Kärnbormaskin kompakt 72732361



Beställningsdata

Ordernummer	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Extremt liten och lätt 1-växlad kompakt magnetisk kärnbormaskin med minimala yttermått för arbete i trånga utrymmen i verkstaden och på byggarbetsplatsen.

- **Fast bormotor för arbete i trånga utrymmen.**
- **Utrymmesbesparande dubbelsidig manövrering med spärrnyckel.**
- **Optimal vy över borrplatsen.**
- **Enastående pinolframmatning för skärdjup upp till 35 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 st spärrnyckel 1/2 tum, hylsnyckelförlängning 1/2 tum, kylmedelpump, spännband, spånkrok, centreringstift, beröringsskydd, extra handtag, insexnycklar 5 mm, insexnycklar med T-handtag 5 mm, låda.

Teknisk beskrivning

maximal gängtapps- \varnothing i stål	M12 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	8,5 kg
längd magnetfot	175 mm
maximal spiralborr- \varnothing i stål	16 mm

form verktygshållare	Weldon
effektförbrukning	1200 W
mått verktygshållare	19 mm (3/4 tum)
bredd magnetfot	80 mm
maximal sänk-Ø	32 mm
maximal kärnborr-Ø i stål	36 mm
tillverkarens beteckning	KBC 36 MAGFORCE
maximalt varvtal:	130 - 520 min ⁻¹
arbetslag	46 mm
höjd	169 mm
förpackning	Transportväska
Produktslag	Kärnbormaskin