



Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 72226760



Beställningsdata

Ordernummer	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN – kompakt vinkelslip \varnothing 125 mm.

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

Dammtålig, kraftfull, underhållsfri och hållbar Compact-vinkelslipmaskin med **borstlös FEIN PowerDrive-motor**.

Omfattande användarskydd tack vare:

- **Mjukstart**
- **Återstartspärr**
- **Hinderövervakning**
- **Elektroniskt överlastskydd**
- **Varvtalsförval**
- **Bakslagsövervakning, vibrationsdämpande handtag och broms**

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

Teknisk beskrivning

Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	CG 15-125 BL
vikt	2,2 kg
anmärkning	Borstlös motor
maximalt varvtal:	3500 - 9000 min ⁻¹
maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt kapdjup	35 mm
effektförbrukning	1500 W
Produktslag	Vinkelslipmaskiner