

Garant**GARANT Softcut® HSI stor delning, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z:
100/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214855 100/8
GTIN	4045197550194
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

God balans tack vare individuell verktygsgeometri. Ytterst stabilt vändskärsutförande för optimal matning. Vändskäret fixeras med specialskruv med hög skärhållfasthet.

Användningsdata:

För enastående ytkvalitet. Gradfri fräsning.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,0 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 8$ mm.

För att alla **4 skäreppor** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219833 (15IP; 3,0 Nm)
FästhålsØ	32 mm
Skär-Ø D_c	100 mm

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	10 mm
totallängd L_{tot}	50 mm
Passande vändskär	SO.. 1205..
Antal skär Z	8
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 5IP	674252 5IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219833
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,0 Nm	211750 3,0