

Garant

Beställningsdata

Ordernummer	319973 30-VX3-R
GTIN	4067263263081
Artikelklass	31W

Beskrivning

Utförande:

Kan användas på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 varv/minut. Användning på skivrevolver. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig (intern) kylning högst 70 bar. Uppriktning via Standard Pin-list. Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga. Utförande IM – Med invändig spännmutter.

Fördel:

Vikt- och geometrioptimerat utförande. Processäkerhet genom högklassiga komponenter, lång livstid. Överföring av stora vridmoment. 100 % kontroll – alla AGW får genomgå ett inkörningsprogram. Intern kylning: Speciellt utvecklad och patenterad tätning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspanning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspanningsplatser) i revolvren.

Passar till:

DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl chucknyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802 – 319888, ER-snyttbytesladaptrar nr 319761 – 319781, Er-spännätänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680 – 309745. Momentnyckel nr 211750 :storlek 5,7.

OBS!:

Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan:

www.hoffmann.ews-tools.comIK-verktyg (invändig kylning) kan torr köras, kylvätskefiltrering < 50 µm.Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Teknisk beskrivning

b ₂	43 mm
b ₁	65,5 mm
h ₁	68 mm
l ₁	89 mm
x	55 mm
Kylning	extern
fäste	VX3
VDI-storlek	30
Verktugsuppspänning	Varia VX3
Produktslag	Drivet verktyg