

Garant GRIDLINE

Stödsåkåp, för vändskårsstorlek längd×bredd: 800X600mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

dörrens effektiva höjd: 345 mm

Antal upplagshyllor: 1

Antal kåpor med dörr: 1

Inklusive kåpor med utdragslådor: 0

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

bärförmåga per ytenhet	500 kg
underredets höjd	710 mm

underredets bredd	606 mm
dörrens effektiva höjd	345 mm
underredets djup	600 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådudrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede