

Garant GRIDLINE

Stödsåkåp, för vändskårsstorlek längd×bredd: 1000X630mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

dörrens effektiva höjd: 345 mm

Antal upplagshyllor: 1

Antal kåpor med dörr: 1

Inklusive kåpor med utdragslådor: 0

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
bärförmåga per ytenhet	1000 kg
underredets bredd	856 mm

dörrens effektiva höjd	345 mm
underredets djup	600 mm
underredets höjd	710 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9x9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede