



Rakslip Batteri, Typ: 71230561



Beställningsdata

Ordernummer	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Dammresistent och kraftfull batteridrivnen rakslip.**
- **Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.**
- **Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.**

Lång spindelhals. Den långa och smala halsen möjliggör djup nedsänkning i arbetsstycken (t.ex. invändig slipning av rör).

leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa Ø 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. **Exkl. batteri och laddare.**

OBS!:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 – 073867.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
Antal ingående batterier	0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V

elektroniskt varvtalsförval	ja
tillverkarens beteckning	AGSZ 18-280 LBL AS
maximal spännhuls-Ø	8 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	1,6 kg
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	9000 - 28000 min ⁻¹
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag	Rakslip