



Sladdlös slitsplåtsax, Typ: 71300661



Beställningsdata

Ordernummer	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Akkumulator-plåtsax för mobil användning.

Plåtsax.

- Bra kurvmanövrering med endast låg plåtdeformering.
- Bekväm och snabb för trimning och kapning.
- För ark upp till 800 N/mm² och rostfritt stål.
- Fyrfaldiga vändklingor: Ren och gradfri skärning vid låga driftskostnader.

leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, **utan** akkumulator och **utan** laddare.

OBS!:

Passande akkumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive starterset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

Teknisk beskrivning

maximal materialtjocklek stål 400 N/mm ²	1,6 mm
vikt	2 kg
minsta kurvradie	15 mm

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Nätdriven
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	18 V
skärhastighet	5 - 8 m/min
slaghast.	4000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	ABLS 18 1.6 E AS
Skärbredd	0 mm
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm ²	1 mm
Produktslag	Plåtsax