



## Batteridrivnen kantfräs handstyrd, Typ: AKFH18-5AS



### Beställningsdata

Ordernummer	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

För framställning av faser och radier i platta material, plåtar och behållare, invändiga och utvändiga kanter och konturförlopp samt avrundning av hål.

Kraftfull batteridrivnen kantfräs för optimal förberedelse av beläggningar för flexibelt arbete i verkstaden och på byggplatsen. Batteridrivna kantfräsar upp till 5 mm.

#### leveransinnehåll:

**Exkl. batteri och laddare**, 1 maskin inkl. 45° fräshuvud (exkl. styrrulle, exkl. vändskärspaltor), 3 klämskruvar, 1 kopparpasta, 1 insexnyckel 4 mm, 1 Torx-skruvdragare TX 15, 1 verktygsväska av plast.

#### OBS!:

Erforderliga tillbehör finns i vår eShop från nr 078136 – 078138.

Lämpliga batterier finns under nr 073851 – 073859 resp. starterset under nr 073863 – 073867.

### Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	AKFH 18-5 AS
fasvinkel	45 grad
Tomgångsvarvtal	2400 - 7500 min <sup>-1</sup>
Radie	2,5 mm

Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
kontaktplattans Ø	98 mm
Max. fashöjd 45°	5
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
förpackning	Transportväska
Produktslag	Avgradnings- och fasningsmaskin