



## Sladdlös slitsplåtsax, Typ: 71300561



### Beställningsdata

Ordernummer	078103 71300561
GTIN	4014586898599
Artikelklass	03F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Akkumulator-slitsax** mobil användning.

#### Slitsax.

- **Ingen skevhet.**
- **Öppet skärhuvud för bästa sikt över snittet.**
- **QuickIN snabbytessystem för snabbt och nyckelfritt klingbyte utan inställning.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive L-BOXX, **utan** akkumulator och **utan** laddare.

#### OBS!:

Passande akkumulatörer finns under nr 073851 – nr 073858, respektive starterset under nr 073863 – nr 073867. Laddare under nr 073866.

### Teknisk beskrivning

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Antal ingående batterier	0
vikt	1,9 kg
maximal materialtjocklek stål 800 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm

Energiförsörjning	Nätdriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
tillverkarens beteckning	ABSS 18 1.6 E AS
Batterityp	Litiumjon
minsta kurvradie	90 mm
skärhastighet	5 - 8 m/min
maximal materialtjocklek stål 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Batterispänning	18 V
Skärbredd	5 mm
slaghast.	3500 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Plåtsax