

Garant GRIDLINE

Stödschåp, för vändskårsstorlek längd×bredd: 1500X1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

lådans fronthöjd (höger): 50; 75; 75; 100; 125 mm

dörrens effektiva höjd: 425 mm

Antal avläggsskivor: 1

Antal kåpor med dörr: 1

Inklusive kåpor med utdragslådor: 1

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

underredets bredd	1106 mm
dörrens effektiva höjd	425 mm
lådornas effektiva djup	500 mm

bärförmåga per ytenhet	2000 kg
underredets djup	800 mm
underredets höjd	710 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva bredd i G	20 mm
lådornas effektiva djup i G	20 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede