

Garant GRIDLINE

Stödsåk, för vändskärsstorlek längd×bredd: 2000X1000mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

lådans fronthöjd (mitten): 50; 75; 75; 100; 125 mm

dörrens effektiva höjd: 425 mm

Antal avläggsskivor: 2

Antal kåpor med dörr: 2

Inklusive kåpor med utdragslådor: 1

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4x nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
bärförmåga per ytenhet	2000 kg
underredets djup	800 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
dörrens effektiva höjd	425 mm

underredets höjd	710 mm
underredets bredd	1506 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
lådornas effektiva djup i G	20 mm
lådornas effektiva bredd i G	20 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscynder
Produktslag	Underrede