

Garant**Hydraulchuck, smal Master Chuck, SK 40 A = 80, Spänn diameter D1: 18mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302070 18 |
| GTIN | 4067263265160 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120°C i 4 timmar.
- Upp till 10x fler fastspänningsmoment än en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt hydrauliskt utbyggnadssystem – tillförlitlig, hållbar koncentration av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning. **Där en reducerad störkontur krävs.** För borrar, brotschning och fräsning. För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-------|
| Utvändig-Ø D | 42 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 18 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
| fäste | SK 40 A = 80 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |