

**BDMT 170408 ER-N3, PR1210, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	227680 GG
GTIN	4960664622627
Artikelklass	25A

**Beskrivning****OBS!:**

Fräsarna bestyckas med samma antal vändskär i form N3 och N4. Observera bestyckningsanvisningarna på hållaren.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	GG
Matning $f_z$ per tand	0,09 – 0,2 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	BDMT 170408 ER-N3
Sort	PR1210
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		