

Garant**Hydraulchuck, smal Master Chuck, form AD, BT 30 A = 85, Spänn diameter D1: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303435 12 |
| GTIN | 4067263265214 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120 grader i över 4 timmar.
- Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment är möjliga jämfört med en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt spännsystem med hydrostretch – tillförlitlig och hållbar koncentration av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en **reducerad störkontur** krävs.

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| utkragningslängd A-mått | 85 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 12 mm |
| Utvändig-Ø D | 32 mm |
| justersträcka V | 10 mm |
| fäste | BT 30 A = 85 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Invändig | ja |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Balluffchiphål | ja |
| Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |