

Garant**Hydraulchuck, smal Master Chuck, form AD, BT 30 A = 85, Spänn diameter D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303435 16
GTIN	4067263265221
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).**
- **Med RFID/balluff-spånhål.**
- **Axiell längdjustering, justermån 10 mm.**
- **Användning av reducerhylsor möjlig.**
- **Tål temperaturer upp till 120 grader i över 4 timmar.**
- **Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment är möjliga jämfört med en vanlig hydraulisk expansionschuck.**
- **Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.**
- **Patenterat nytt spännsystem med hydrostretch – tillförlitlig och hållbar koncentration av högsta kvalitet.**

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en **reducerad störkontur** krävs.

För borring, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	85 mm
justersträcka V	10 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	BT 30 A = 85
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck