

**Garant****Hydraulchuck, smal Master Chuck, form ADB, BT 40 A = 90, Spänn diameter D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303438 16
GTIN	4067263265283
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120 grader i över 4 timmar.
- Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment är möjliga jämfört med en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt spännsystem med hydrostretch – tillförlitlig och hållbar koncentricitet av högsta kvalitet.

**Användningsdata:**

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en **reducerad störkontur** krävs.

För borrar, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	34 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
justersträcka V	10 mm
fäste	BT 40 A = 90
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck