

Garant**Hydraulchuck, smal Master Chuck, form ADB, BT 40 A = 90, Spänndiameter D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303438 12
GTIN	4067263265276
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Smalt utförande (4,5 graders kontur, 1 till 1 krympkontur enligt din 69882-8).
- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
- Användning av reducerhylsor möjlig.
- Tål temperaturer upp till 120 grader i över 4 timmar.
- Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment är möjliga jämfört med en vanlig hydraulisk expansionschuck.
- Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.
- Patenterat nytt spännsystem med hydrostretch – tillförlitlig och hållbar koncentricitet av högsta kvalitet.

Användningsdata:

Särskilt inom verktygs- och formtillverkning.

Där en **reducerad störkontur** krävs.

För borrar, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
justersträcka V	10 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	90 mm
fäste	BT 40 A = 90
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck