

Garant**Hydraulchuck slim Master Chuck, HSK-A 63 kort, Spänn diameter D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307502 10
GTIN	4067263265320
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Slank design (4,5° – kontur, identisk med krympkonturen enligt din 69882-8)**
- **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- **Axiell längdjustering, justermån 10 mm.**
- **Användning av reducerhylsor möjlig.**
- **Temperaturbeständig upp till 120 °C i 4 timmar.**
- **Upp till 10 gånger fler fastspänningsmoment jämfört med en standard hydraulchuck.**
- **Mycket lågt åtdragningsmoment för låsskruven – enkel hantering.**
- **Patenterat nytt hydrauliskt expansionssystem – tillförlitlig och hållbar premiumkoncentricitet.**

Fördel:**Samma egenskaper som krympchuckar:**

- **noggrannhet**
- **Extremt tunn, identisk störkontur**

Fördelar jämfört med krympchuckar:

- **Bättre dämpning**
- **Enkel hantering**
- **Flexibilitet (tack vare reducerhylsor)**
- **Ingen krympenhet krävs (kostnader, energiförbrukning)**

Användningsdata:

Speciellt vid verktygs- och formtillverkning och där en minskad störkontur krävs.

För borrar, brotschning och fräsning.

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

leveransinnehåll:

Inklusive 6-kants T-handtagsnyckel.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, reducerhylsor nr 302140; 302135 302145 302147 vardera storlek 12 och nr 302150; 302155; 302160; 302165 vardera storlek 20.

Teknisk beskrivning

justersträcka V	10 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Ø D ₂	24 mm
utkragningslängd A-mått	85 mm
fäste	HSK-A 63 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Kylkanalborrhål	nej
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck