

Garant GRIDLINE

Stödsåkåp, för vändskårsstorlek längd×bredd: 630X630mm**Beställningsdata**

Ordernummer	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Artikelklass	41C

Beskrivning**Utförande:**

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.

Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

dörrens effektiva höjd: 345 mm

Antal upplagshyllor: 1

Antal kåpor med dörr: 1

Inklusive kåpor med utdragslådor: 0

OBS!:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4x nr 086002, storlek 850.

Teknisk beskrivning

dörrens effektiva höjd	345 mm
underredets bredd	606 mm

underredets djup	600 mm
bärförmåga per ytenhet	500 kg
underredets höjd	710 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag	770 mm
Antal förvaringshyllor	1 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Lådudrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Höjdutjämning	25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Cylinderlås	modulär låscylinder
Produktslag	Underrede