

Slip- och kontrollstruvstycke med gängspindel, Backbredd A: 120mm



Beställningsdata

Ordernummer	363250 120
GTIN	4067263239581
Artikelklass	32K

Beskrivning

Utförande:

Inslipat prisma.

Helt av stål, genomhårdade och slipade **på alla sidor** för firsidig bearbetning.

Med gängspindel. Med horisontellt prisma.

Användningsdata:

För **precisionsbearbetning och kontroll.**

Noggrannhet:

Inom **0,005 mm** / 100 mm.

leveransinnehåll:

Inklusive stabilt **etui.**

Teknisk beskrivning

vikt	13,9 kg
backhöjd C	40 mm
totalängd a	255 mm
Backbredd A	120 mm
maximal spännvidd b	140 mm
grundhållarhöjd G	55 mm
totalbredd B	120 mm
Produktslag	Kontrollskruvstycke

